品番：EA898RC-20

品名：300mm 手押し草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ付)

販売価格	59,500円（税抜）／ 65,450円（税込）		
カタログ価格	59,500円（税抜）／65,450円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 08:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	京セラ	型番	HEKM-220
ナイロンカッター式			
燃料	混合ガソリン	燃料タンク容量	0.4L
排気量	20.6ml	連続運転時間(目安)	20分
付属品	ナイロンカッター(4本)、安定板、飛散防止カバー、保護めがね、ソケットレンチ、六角棒レンチ、スパナ、工具袋		
手押しで扱う2輪タイプ、安全ローター付で地面を滑らせて楽に草刈が行えます。			
平地の畦草刈りなどに			
刈込幅(mm)	300	サイズ(W×D×H)mm	570×1240×710
重量(kg)	6.7		
3次規制適合			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.