品番：EA898RC-36B

品名：φ230mm 草刈機(ｴﾝｼﾞﾝ付)

販売価格	38,600円（税抜）／ 42,460円（税込）		
カタログ価格	38,600円（税抜）／42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/18 09:46現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2300
※注意※	【お客様組立品】	燃料	混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級)
キャブレター	ダイヤフラム(バタフライ)式	点火方式	電子点火
点火プラグ	チャンピオン RCJ6Y	燃料タンク容量	0.4L
刈刃サイズ	φ230mm	ブレード穴径	25.4mm
全長	1765mm	重量	4.6kg
排気量	20.6mL	連続運転時間(目安)	25分
材質	樹脂	付属品	刈刃（チップソー）　、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋（ビニール）、六角棒レンチ、ソケットレンチ、スパナ
3次規制適合			
両手ハンドルタイプなので、両手でしっかりと、平面の多い所での作業に向いています			
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます			

レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い

代替品

	品番 EA898RC-36D **コメント** ﾊﾝﾄﾞﾙ形状が変更になりました。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.