品番：EA899AR-116B

品名：[充電式/DC18.0V] 掃除機(紙ﾊﾟｯｸ式)

販売価格	37,900円（税抜）／ 41,690円（税込）		
カタログ価格	37,900円（税抜）／41,690円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/18 04:24現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			







仕様

メーカー	京セラ	型番	BHC-1810L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	ハンディークリーナー(EA899AR-16SC) バッテリー 充電器 丸ブラシ 棚ブラシ フレキシブルホース 紙パック10枚 手提げバッグ	連続使用時間	(強)20分、(弱)40分
吸込仕事率	(強)60W、(弱)20W	騒音値	強：76dB(サイクロンユニット未装着)
サイズ	455（※970）×121×188(H)mm ※（）内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。	重量	1.5kg
充電時間	84分	集じん容量	ダストバッグ使用時：0.5L、紙パック使用時：0.33L
付属品	延長管、ワイドノズル、すき間ノズル、丸ブラシ棚用ブラシ、フレキシブルホース、紙パック(10枚)、サイクロン式ユニット		
排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式　ユニット付属			

使用電池	18V仕様 (リチウムイオン5.0Ah(付属))		
充電器・バッテリー付			

代替品

	品番 EA899AR-19 **コメント** 仕様ご確認ください

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.