品番：EA899SA-1

品名：AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

販売価格	144,300円（税抜）／ 158,730円（税込）		
カタログ価格	144,300円（税抜）／158,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/18 06:56現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2481ページ		

仕様

メーカー	スイデン（Suiden）	型番	SGV-110AL
タンク容量 (集じん容量)	44L（吸水37L）	電源	100V
消費電力	1100W	電流	11.5A
最大風量	2.6m3/min	騒音値	75dB
ちり落とし	手動	最大真空度	30kPa
サイズ	474×600×963(H)mm	重量	21.5kg(本体のみ)
付属品	・電源コード8m（アース付） ・ホース2m(径φ38mm)、フロアーノズル ・水切ノズル、スキマノズル ・直管パイプ2本		
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.