品番：EA899SF-1

品名：AC100V/1100W/26.0L 乾湿両用掃除機

販売価格	144,300円（税抜）／ 158,730円（税込）		
カタログ価格	144,300円（税抜）／158,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/18 03:25現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2481ページ		

仕様

メーカー	スイデン（Suiden）	型番	SOV-S110A
集じん	16L	吸水	10L
電源	100V	消費電力	1100W
最大風量	2.7m3/min	真空度	30kPa(最大時)
騒音値	72dB	電流	11.5A
フィルター面積	1㎡	サイズ	430×493×645(H)mm
重量	19kg(本体のみ：17.5kg)	タンク材質	ステンレス
コード長	8m(アースクリップ付)	付属品	ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、 フロアノズル、水切りノズル、 隙間ノズル
粉じん・液体・油の吸引が可能です。			
電動ちりおとし内蔵			

代替品

	品番　EA899SA-1 **コメント**　容量 集塵：44L 吸水：37L

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.