品番：EA902-52

品名：2.47-4.02m 二連はしご(ｱﾙﾐ製)

販売価格	48,000円（税抜）／ 52,800円（税込）		
カタログ価格	48,000円（税抜）／52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/31 08:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1813ページ		



カタログ訂正　25/04/11 別途運賃不要の商品です。(NO.56 1012)

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ（ALINCO）	型番	ANP40B
伸長(m)	4.02	縮長(m)	2.31
重量(kg)	8.2	段数	12
最大使用荷重	100kg	踏みざん幅	43mm
使用角度	75°	梯子内寸(W)	310mm
踏み桟間隔	310mm		

アルミ合金製

スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。

従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。

上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。

表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.