品番：EA930TB-2B

品名：724g 発泡ウレタンフォーム(二液性 ｸﾘｰﾑ色)

販売価格	22,600円（税抜）／ 24,860円（税込）		
カタログ価格	22,600円（税抜）／24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/08/03 00:03現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1533ページ		



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	IP30NF
シリーズ	インサルパック	商品名	HYPER #30NF
内容量	724g	使用温度範囲	施工温度：5～35℃、液温20℃前後
色	クリーム	硬化時間	4～5分
耐熱温度	−50～80℃	発泡体積	20～25L、厚み15mmで約1.5m2
吹き付け、充填共用			
速硬化型			
断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。			
指定VOCを含まないので安心です。			
ショルダーストラップを採用			
JAIA　F☆☆☆☆			
2液エアゾールタイプ			
天井面への施工は不向きです。			
肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.