品番：EA934-11

品名：100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

販売価格	3,830円（税抜）／ 4,213円（税込）		
カタログ価格	3,830円（税抜）／4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 05:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1519ページ		

200℃(目安)環境でも優れた接着性を示します

仕様

メーカー	スリーボンド	型番	2088E
内容量	主剤:80g 硬化剤:20g	使用温度範囲	−40～200℃
色	主剤:黄色透明 硬化剤:黄褐色透明	可使時間	70分(25℃)
硬化時間	24時間(25℃) 1時間(100℃)	完全硬化時間	−
主成分	主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール	用途	一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で仮止めが必要な箇所の接着、熱配管の継手の接着・補修、消防設備関連の接着・補修
適用材質	各種金属、セラミック	粘度	主剤:40Pa・s 硬化剤:4Pa・s
比重	主剤:1.19 硬化剤:1.03	混合比(質量比)	主剤100:硬化剤25
常温硬化型二液性エポキシ樹脂			
耐熱タイプ接着剤			
強力な接着力を持っています。			

測定環境温度200℃にて常温(25℃)×7日後で50kgf/c㎡以上、120℃×1時間養生で100kgf/c㎡以上の接着力を発揮します。	
可使時間が長い	

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.