品番：EA934-20

品名：1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

販売価格	11,000円（税抜）／ 12,100円（税込）		
カタログ価格	11,000円（税抜）／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/08 23:16現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1519ページ		

カタログ訂正　25/03/03 硬化時間…(誤)24時間→(正)3時間(25℃)(No.56 1205)

硬化が早く、3時間で実用強度になります

仕様

メーカー	スリーボンド	型番	F-109F
内容量	主剤：500g 硬化剤：500g	使用温度範囲	−40～200℃
色	主剤：黒 硬化剤：乳白色	可使時間	8分(25℃)
硬化時間	3時間(25℃)	完全硬化時間	−
主成分	主剤：エポキシ樹脂 硬化剤：ポリチオール	用途	アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止、FRP管の接合部の接着
適用材質	各種金属、石材、コンクリートなど	粘度	主剤：68000mPa・s 硬化剤：146000mPa・s
比重	主剤：1.13 硬化剤：1.37		
速硬化型			
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。			
接着力が強く、金属・コンクリート等への接着及び充填性が良好です。			

硬化後は、機械的強度に優れた硬化物になります。
ペースト状ですので垂直面への使用も可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.