品番：EA934WC-19

品名：500g ゴム補修パテ(耐摩耗)

販売価格	25,600円（税抜）／ 28,160円（税込）		
カタログ価格	25,600円（税抜）／28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/04 07:41現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1525ページ		



仕様

商品名	Urethane 85	容量	500g
混合比率	樹脂:硬化剤=10:100	硬度(ショアーA)	85
可使時間	20分（20℃の場合）	耐熱温度	−60～100℃
硬化時間	60～90分（強度50%）	完全硬化時間	24時間
引張強度	7.8MPa	曲げ強度	9.6MPa
色	黒	付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋
室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。			
金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。			
ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。			
耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.