品番：EA935B-41A

品名：1000g アクリル系・構造用接着剤

販売価格	25,400円（税抜）／ 27,940円（税込）		
カタログ価格	25,400円（税抜）／27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/07 07:22現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1521ページ		

仕様

メーカー	スリーボンド	型番	3923
内容量	1kg(主剤)	使用温度範囲	−40～120℃
色	半透明	硬化時間	30分(25℃)
可使時間	12分(25℃)	完全硬化時間	24時間(25℃)
主成分	アクリレート	用途	車輌・車体の構造接着、モーターのマグネット固定、各種強度を必要とする部品の接着
適用材質	金属、磁石、プラスチック	粘度	3.0Pa・s
標準混合比	1:1		

二液混合型構造用アクリル接着剤

速硬化タイプ

せん断、剥離、衝撃に対する強度バランスが良好です。

各種金属、プラスチック等幅広く使用可能で、初期接着に優れています。

耐熱性に優れ、高温放置後も接着力を維持します。

ハネムーン接着(片面に主剤、片面に硬化剤を塗布してはり合わせることで接着すること)が可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.