品番：EA935KC-1A

品名：3.0kg コンクリート・ボンド

販売価格	3,960円（税抜）／ 4,356円（税込）		
カタログ価格	3,960円（税抜）／4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/06/07 13:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1521ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#41147
商品名	K10A	内容量	3kg(缶)
使用温度範囲	10～35℃	色	灰色
可使時間	5分(20℃)	硬化時間	ー
完全硬化時間	24～48時間(20℃)	主成分	酢酸ビニル樹脂
用途	モルタル・コンクリートと木れんが、胴縁・巾木・出入口枠・床組みの接着、吸音テックス・ハードボード・石こうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード・天井ボード類の接着、床タイル・ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着	適用材質	コンクリート、モルタル、スレート、軽量ブロックと木、木れんが、発泡スチロール、各種ボード
接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム	密度	1.30g/cm3(23℃)
塗布可能面積	2.1㎡(3kg)	不揮発分	65.0～75.0%
粘度	250000～350000mPa・s(23℃)		
高粘度			
初期接着力が高く、軽量物ならば仮止め不要。隙間充てん性も良好です			

釘不要
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
JIS A 5537 木れんが用接着剤 JIS A 5538 壁・天井ボード用接着剤

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.