品番：EA935KD-12

品名：3.0kg ビニル系床材用ボンド

販売価格	4,830円（税抜）／ 5,313円（税込）		
カタログ価格	4,830円（税抜）／5,313円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/07/17 18:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1521ページ		





仕様

メーカー	コニシ	型番	#41347
商品名	ボンド K17	内容量	3kg
使用温度範囲	5～35℃	色	灰色
可使時間	15分(23℃)	完全硬化時間	24時間(23℃)
実用硬化時間	ー	耐熱温度範囲	常温(試験データなし)
主成分	酢酸ビニル樹脂	用途	ビニル床タイル（ホモジニアスビニルタイル含む）、塩化ビニル樹脂系長尺床材、パーケット、木質フロア材、ニードルパンチなどと、コンクリート・モルタル・合板など多孔質床下地の接着
適用材質	コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル	接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム
不揮発分	60.0～65.0%	粘度	20000～45000mPa・s(23℃)
密度	1.25g/cm3(23℃)		
初期粘着力大			
接着性良好			
速乾			

健康住宅対応
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
JIS A 5536表示認定品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.