品番：EA935KN-1

品名：50g エポキシ強力接着剤

販売価格	930円（税抜）／ 1,023円（税込）		
カタログ価格	930円（税抜）／1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/07/05 22:15現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1518ページ		

5分硬化型の高粘度接着剤
垂直面でも垂れにくく、充てん性に優れ、すき間のある凹凸面へのタイルの接着や石材の割れ補修などに便利です

仕様

メーカー	セメダイン	型番	CA-175
商品名	ハイクイック	内容量	50g(主剤+硬化剤)
使用温度範囲	−40～80℃	色	灰
可使時間	5分(20℃)	硬化時間	約1時間(20℃)
完全硬化時間	1～2時間	用途	ブロック・コンクリート塀の補修、金属フェンスの補修、タイルの接着補修、郵便ポストの取付け
適用材質	コンクリート、金属、タイルなど	接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩化ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど
二液型エポキシ樹脂系接着剤			
ヘラ・練板付			
屋外の使用可			
5分硬化型の高粘度接着剤です。垂直面でも垂れにくく、充てん性に優れ、すき間のある凹凸面へのタイルの接着や石材の割れ補修などに便利です。			
※ガラスの場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。			

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮膚や飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.