品番：EA935N-1

品名：20ml 超多用途接着剤(ｸﾘｱ)

販売価格	600円（税抜）／ 660円（税込）		
カタログ価格	600円（税抜）／660円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/07/03 21:53現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		

カタログ訂正　25/01/14 使用温度範囲…(誤)-60～120℃→(正)-40～120℃(No.56 1205)

仕様

メーカー	セメダイン	型番	AX-038
商品名	スーパーX	内容量	20ml(チューブ入)
使用温度範囲	−40～120℃	色	透明
可使時間	5分	硬化時間	1時間
完全硬化時間	1～2時間	主成分	アクリル変成シリコーン樹脂
用途	表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、アクセサリー製作、コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修	適用材質	金属(ステンレス、アルミ、銅、鉄など)、プラスチック(ナイロン、スチール、アクリル、塩化ビニル、ABS、FRP、ポリカーボネート、各種エンジニアプラスチックなど)、ゴム(天然ゴム、合成ゴム、シリコーンゴム、EPDMなど)、無機材料(コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など)、天然素材(木材、合板、皮革、布、厚紙など)
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど		
ヘラ付			
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。			

透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
いやなニオイも少ない、安心の完全無溶剤タイプ
100%固形分で凹凸面への接着もOK、溶剤を使用しないので肉やせしない
接着層がショックを吸収、はがれにくい弾性接着剤
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要 ※表札などは仮止めする
※シリコーンゴムが接着性に差がありますのでご確認の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮膚や飲食物が触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※被着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.