品番：EA940CD-254A

品名：AC100-240V USB充電器(USB PD/Type-C)

販売価格	7,000円（税抜）／ 7,700円（税込）		
カタログ価格	7,000円（税抜）／7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/04 20:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1928ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD95BK
定格出力	USB　Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A（最大65W） PPS:DC3.3～11V/5A（最大55W） USB　A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC20V/1.8A 【複数ポート同時使用時】 C1+C2/合計PD63Wまで C1+A/合計5V/3Aまで C2+A/合計63Wまで （PD45W+QC18W） C1+C2+A/合計60Wまで （PD45W+5V/3A）	定格入力	AC100～240V　50/60Hz
ポート数	3ポート USB　Type-C×2、USB　A×1	サイズ	31(W)×66(D)×37(H)mm
重量	100g	プラグ形状	2P
使用温度範囲	5～35℃	対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン

			※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
次世代半導体のGaN（窒化ガリウム）を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。			
最大65WまでのUSB　PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。			
USB　Type-Cを2ポートとUSB　Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。			
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。			
幅は約3.1cmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。			
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。			
※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.