品番：EA940CJ-58A

品名：125V/15A [角形] コンセント [2口][接地付]

販売価格	2,390円（税抜）／ 2,629円（税込）		
カタログ価格	2,390円（税抜）／2,629円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/09/10 11:24現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		




こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	神保電器（JIMBO）	型番	CSB-F3 PW+JEC-BN-55GEKPW
極数	接地2P	差込口	2個
サイズ(mm)	56×101×41.5(D)	定格容量	15A 125V
適用電線	φ1.6mm・φ2.0mm		
差込結線式			
ケースウェイ兼用			
アースターミナル付			
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能			
配線の上下引き出し可能			
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上			
より奥行の大きい器具（深さ27mmまで）の組み合わせが可能			
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.