品番：EA940DB-88GA

品名：φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)

販売価格	805円（税抜）／ 886円（税込）		
カタログ価格	805円（税抜）／886円(税込)		
在庫数	最新在庫：245　（2025/06/08 23:22現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-10-F-CHG
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V (1分間)
本体材質	黄銅	端子金具	LEDリード線 (□0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け	パネルカット	φ6.1mm
取付板厚	1.5mm～1.8mm	ナット締付トルク	0.6N･m
ナット二面幅	8.0mm	レンズ径	φ3mm砲弾型LEDレンズ
色	本体色：クローム レンズ色：緑		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.