品番：EA940DP-122

品名：クリップ(黒)

販売価格	1,040円（税抜）／ 1,144円（税込）		
カタログ価格	1,040円（税抜）／1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫：62　（2025/05/30 15:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1224ページ		

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	C-100-HB
定格	300V-5A	絶縁抵抗	カバー：DC500V、100MΩ以上
耐電圧	カバー：AC2000V(1分間)	開口寸法	最大7.5mm
全長	53mm	材質	本体：銅合金 カバー：熱可塑性エラストマー
推奨保持対象	M3～M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)	結線方法	はんだ付け、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
カラー	黒		
ねじ頭をつかみ易く外れにくい、8箇所接点の特殊形状クリップ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.