品番：EA940DP-135

品名：M 5 /100A スタークリップ

販売価格	4,460円（税抜）／ 4,906円（税込）		
カタログ価格	4,460円（税抜）／4,906円(税込)		
在庫数	最新在庫：19　（2025/12/16 06:58現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1224ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	SC-100A
商品名	スタークリップ	定格	100A
全長(mm)	125	サイズ(mm)	A:34、L:125、H:42、W:26
最大開口	34mm	ねじサイズ	M5×18
材質	黄銅	耐電圧	AC3000V(1分間)
荷重(圧力)	くわえる力:32.8N 口を全開にするために必要な力:102.7N （※参考値）	重量	110g

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。

電気伝導性の良い黄銅（真鍮）製です。
※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。

クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.