品番：EA940DY-14

品名：80x 80mm/38mm(AC200V) ファン

販売価格	6,090円（税抜）／ 6,699円（税込）		
カタログ価格	6,090円（税抜）／6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/17 23:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1262ページ		



仕様

メーカー	山洋電気	型番	109-151
型式	109-151	フレームサイズ(角径)	80mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格回転数	2700(50Hz)、3150(60Hz)rpm/min
最大静圧	31.4(50Hz)、44.1(60Hz)Pa	重量	400g
厚み	38mm	定格電圧	200V
最大風量(50/60Hz)	0.9/1.05m3./min	音圧レベル	35db(50Hz)、39db(60Hz)
使用温度範囲	-30～+60℃	保存温度範囲	-30～+70℃（結露なきこと）
期待寿命	25000時間	モーター消費電力（入力）	50Hz:9W 60Hz:8W

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.