品番：EA940LN-34

品名：ﾌﾗｯﾄ直流3線 近接センサー(5mm・ｼｰﾙﾄﾞ)

販売価格	10,100円（税抜）／ 11,110円（税込）		
カタログ価格	10,100円（税抜）／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/18 10:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1254ページ		

仕様

メーカー	オムロン（omron）	型番	TL-W5E1
直流3線式			
タイプ	シールドタイプ	検出方式	誘導形
検出距離	5mm±10%	設定距離	0～4mm
応差	検出距離の10%以下	検出可能物体	磁性金属 （非磁性は検出距離が低下します）
標準検出物体	鉄18×18×1mm	応答周波数	DC：300Hz
電源電圧	DC12～24V、リップル20%以下	使用電圧	DC10～30V
表示灯	動作表示(赤色)	コード長	2m
構造	シールドタイプ	周囲温度範囲	-25～70℃
周囲湿度範囲	35～95%RH	保護構造	IP67
重量	約70g	材質	ケース：アルミダイカスト　検出面：耐熱ABS

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.