品番：EA940MX-101

品名：100V/0.1kw インバーター(3相ﾓｰﾀｰ制御用)

販売価格	23,000円（税抜）／ 25,300円（税込）		
カタログ価格	23,000円（税抜）／25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 06:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1247ページ		



仕様

メーカー	三菱電機	型番	FR-D710W-0.1K
モーター容量	0.1kW	定格出力容量	0.3kVA
定格出力電流	0.8A	出力電圧	三相:200～230V
定格入力電圧	単相:100～115V(50/60Hz)	保護構造	閉鎖形(IP20)
冷却方式	自冷	重量	0.6kg
出力周波数範囲	0.2～400Hz	使用周囲温度	−10～50℃（凍結のないこと）
簡単・小型の制御用インバーター			
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)			
スプリングクランプ端子（制御回路）により高い信頼性と簡単配線を実現			
セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.