# 品番：EA940PB-3B

# 品名：電源分離型ブースター

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 33,000円（税抜）／ 36,300円（税込） | | |
| カタログ価格 | 33,000円（税抜）／36,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/08/02 21:53現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 動作利得 | VHF:0～-2.5dB、UHF:30～36dB、BS･110°CS:26～34dB | | |
| モニター端子付 | | | |
| UHF･VHF入力側電通切換スイッチ付 | | | |
| サイズ(増幅部) | 121(W)×45.5(D)×149(H)mm | 適合マスト径 | φ22～50mm |
| 地上･BS･110°CSデジタル放送に対応した低雑音で高出力の電源着脱型ブースター | | | |
| 電源部を本体ケースから取り外して電源分離ブースターとしても使用可能 | | | |
| 〈増幅部〉 | | | |
| 受信チャンネル | VHF:76～222MHz<br>UHF:470～710MHz(13～52ch)<br>BS･110°CS:1032～2602MHz | 動作利得 | VHF:0～-2.5dB、UHF:30～36dB<br>BS･110°CS:26～34dB |
| 利得調整範囲 | UHF、BS･110°CS:0～-10dB(連続) | 入力レベル調整 | UHF、BS･110°CS:0/-10dB(切換) |
| 適正入力レベル | VHF:60～100dBμV<br>UHF:40～87dBμV<br>BS･110°CS:45～89(24波)、45～86(36波) | 定格出力レベル | UHF:103(9波)dBμV<br>BS･110°CS:103(24波)、100(36波) |
| 雑音指数 | UHF:2.5dB以下<br>BS･110°CS:6.0dB以下 | 入出力インピーダンス | 75Ω(F型) |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電圧定在波比 | VHF・UHF:3以下<br>BS・110°CS:2.5以下 | 受電電圧/電流 | DC15V/0.1A(増幅部) |
| 消費電力 | 2.8W(入力端子送電時:8.5W) | 通電容量 | DC15V/0.33A |
| サイズ | 121(W)×45.5(D)×149(H)mm | 重量 | 390g |
| 〈電源部〉 | | | |
| 周波数帯域 | 10～770/770～2602MHz | 挿入損失 | 1.5/2.5dB |
| 使用電圧/消費電流 | AC100V(50/60Hz)/10W | 重畳電圧 | DC15V/0.5A |
| サイズ | 110(W)×59(D)×28(H)mm | 重量 | 210g |
| 付属品 | 防水キャップ:3個、5C用F型接栓:5個<br>取付ねじ:5本、マスト取付金具:1個<br>Uボルト:1個、蝶ナット:2個<br>取扱説明書:1部 | | |
| RoHS対応品 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番** EA940PB-3C<br>**コメント** |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.