品番：EA940PR-40

品名：[MiniDisplayPort-HDMI] 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(HDR)

販売価格	6,790円（税抜）／ 7,469円（税込）		
カタログ価格	6,790円（税抜）／7,469円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/03 19:02現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1945ページ		

Mini DisplayPortVer1.2をHDMI　4K@60Hz出力に変換するアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-MDPPHD01
コネクタ	Mini　DisplayPort　オス-HDMI　メス	ケーブル長	約9cm（SR間）※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。
対応機種	Mini DisplayPort/Thunderbolt端子を搭載した各社パソコン・タブレット、Apple MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac Proなど	サイズ(W×D×H)mm	44.5×45×14.6
重量	29g	カラー	ホワイト
解像度	最大4K/3840x2160（60Hz対応）		

Mini DisplayPort/Thunderboltを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。

Mini DisplayPort（Ver.1.2）の出力ポートからPremium HDMI対応ディスプレイ 4K/60Hz対応に出力できます。※Microsoft Surface Pro 4では、4K/60Hzの出力に対応します。※Microsoft Surface Pro 3・Pro 2、Lenovo ThinkPad X1 Carbon などでは4K/30Hzでの出力に対応します。

Thunderbolt 2搭載のMacシリーズでは4K/30Hzでの出力に対応します。※Thunderbolt/Mini DisplayPort（Mid 2010以降）搭載のMacシリーズでは2K/1920x1080出力と音声出力に対応します。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.