品番：EA942GA

品名：1.0kg 型取り用シリコンゴム

販売価格	8,200円（税抜）／ 9,020円（税込）		
カタログ価格	8,200円（税抜）／9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 01:30現在）		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1522ページ		

室温で硬化する2液縮合硬化型のシリコーンゴムです

仕様

メーカー	信越化学工業	型番	KE-12
内容量	主剤:1kg 硬化剤1:0g	使用温度範囲	−60～250℃
色	白(硬化後)	硬化時間	8時間(23℃)
作業可能時間	30分(25℃)	主成分	シリコーンゴム
混合比	主剤100g:硬化剤0.5g		

ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。

主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。

作業時間および硬化時間の調節が可能です。

離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。

収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。

硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。

流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。

作業性に優れています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.