品番：EA944AL-156

品名：15.0mmx 5m 編組保護ﾁｭｰﾌﾞ(黒/ほつれ低減)



販売価格	3,530円（税抜）／ 3,883円（税込）		
カタログ価格	3,530円（税抜）／3,883円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/11/05 12:35現在）		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1183ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	NFL-19
用途	鉄道車両、自動車、電気工事、医療機器などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径(φ)	15mm
使用最大径	約31mm	全長	5m
使用温度範囲	−70～125℃	材質	ポリエチレンテレフタラート
色	黒		

専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
地球環境にやさしいノンハロゲン製品
RoHS10対応品
UL規格認定品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.