品番：EA944AM-7

品名：25mmx1m 耐熱ｶﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ保護ﾁｭｰﾌﾞ(後入れ

販売価格	6,660円（税抜）／ 7,326円（税込）		
カタログ価格	6,660円（税抜）／7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/17 18:41現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1183ページ		

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FLAWS-25
用途	250℃耐熱のため、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。	呼径(φ)	25mm
全長	1m	肉厚	1.1mm
材質	ガラスファイバー、アルミニウム	使用温度範囲	−60～250℃
カラー	シルバー		

断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。

ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。

ハサミで簡単にカットできます。

接着剤も熱に強いものを使用しています。

RoHS指令対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.