品番：EA944B-25

品名：69.8x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)



販売価格	7,250円（税抜）／ 7,975円（税込）			
カタログ価格	7,250円（税抜）／7,975円(税込)			
在庫数	最新在庫：7　（2024/06/02 03:20現在）			
商品入数	2	販売単位	袋	
カタログページ	1242ページ			





仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	CF-7012
用途	船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に	収縮前内径	69.8mm
収縮後内径	11.7mm	収縮後肉厚	4.7mm
全長	500mm	最低完全収縮温度	120℃
収縮率	16%(6:1)	耐電圧	600V
材質	ポリオレフィン	使用温度範囲	−55～110℃
カラー	黒	入数	2本
ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。			
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。			
収縮率が6:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。			
他社の防水チューブや高収縮チューブでは賄えないホースやコネクタの段差がある箇所にご使用下さい。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.