品番：EA944BV-119

品名：19.8mmx25m コルゲートチューブ(黒)

販売価格	8,260円（税抜）／ 9,086円（税込）		
カタログ価格	8,260円（税抜）／9,086円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/18 03:52現在）		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ			



仕様

メーカー	因幡電機産業（JAPPY）	型番	JCOT-19N
材質	難燃ポリプロピレン	内径(A)	19.8mm
外径(B)	23.8mm	サイズ	P：3.5mm、t：0.27±0.06mm
全長	25m	重量（箱含む）	約1550g
色	黒	耐熱温度	80℃(一時的)
スリット有			
ケーブルの保護や収束などに。			
軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管です。			
難燃性の為、自己消火性があります。			
RoHS対応品			

代替品

品番　EA944BV-719

コメント　内径:19.0mm,長さ:50m,ﾒｰｶｰ違い

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.