品番：EA944BV-128

品名：28.0mmx20m コルゲートチューブ(黒)

販売価格	9,060円（税抜）／ 9,966円（税込）		
カタログ価格	9,060円（税抜）／9,966円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/18 07:36現在）		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	1186ページ		



仕様

メーカー	因幡電機産業（JAPPY）	型番	JCOT-28N
内径	φ28.0mm	外径	φ34.3mm
全長	20m	耐熱温度	80℃(一時的)
使用温度範囲	−20～60℃	材質	難燃ポリプロピレン
カラー	黒		
ケーブルの保護や収束などに			
スリット加工でケーブル施設後も簡単収束			
軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管			
難燃性の為、自己消火性があります。			
RoHS対応品			
※耐候性はありません			

代替品

	品番　EA944BV-725 **コメント**　内径:25mmx30m,又はEA944BV-832

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.