品番：EA944MG-36

品名：10mmx50m 両面テープ(0.17mm/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用)



販売価格	970円（税抜）／ 1,067円（税込）		
カタログ価格	970円（税抜）／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/02 07:39現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1490ページ		



仕様

メーカー	日東電工	型番	TW-Y01
幅	10mm	長さ	50m
厚さ	0.17mm	材質	基材:不織布 粘着剤:アクリル系
用途	シール・緩衝用発泡材、自動車用内装材(レザー類)の接着に	内芯径	76mm(3”)
テープ色	透明	粘着力	7.6N/10mm
金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に			
柔軟な不織布の両面に初期接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した両面接着テープ			
べたつき感が強く、初期接着性に優れています。			

代替品

品番　EA944MD-91

コメント　10mmx20m

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.