品番：EA944MH-24

品名：50mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ

販売価格	2,940円（税抜）／ 3,234円（税込）		
カタログ価格	2,940円（税抜）／3,234円(税込)		
在庫数	最新在庫：30　（2025/09/03 12:00現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1503ページ		

ポット式ストーブや高温ダクトの補修に

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3520
サイズ	50mm×3m	厚み	0.21mm
材質	基材：ガラスクロスアルミ箔 粘着剤：シリコーン系	用途	ポット式ストーブや高温ダクトの補修に
使用温度範囲	−50～250℃	内芯径	76mm（3”）
テープ色	銀	粘着力	5N/10mm
引張強度	流れ方向：60N/10mm 幅方向：110N/10mm		
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。			
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。			
強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.