品番：EA944MK-122

品名：100mmx10m 防食テープ(高温用/ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系)

販売価格	7,580円（税抜）／ 8,338円（税込）			
カタログ価格	7,580円（税抜）／8,338円(税込)			
在庫数	最新在庫：18　（2025/12/15 00:10現在）			
商品入数	1	販売単位	巻	
カタログページ	1497ページ			

異形部の防錆・防食
どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.59HT
幅(mm)	100	長さ(m)	10
厚さ(mm)	1.1	材質	基材：不織布 粘着剤：ペトロラタム系
用途	高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用	伸び	15.0%
吸水率	0.1%	粘着力	24N/10mm
引張強度	31.2N/10mm	体積抵抗率	10^14Ωcm
耐熱流下温度	+90℃	入数	1巻
高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用			
すぐれた防錆・防食効果を発揮			
金属表面から水分と空気を遮断します。			
防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。			
耐薬品性にすぐれているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。			

密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成します。
施工が簡単
特別な熟練が必要ありません。
どんな複雑な形状にもピッタリ密着します。
加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。
作業時間が短縮されます。
※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.