品番：EA944NH-50

品名：50mmx50m フィラメントテープ

販売価格	4,400円（税抜）／ 4,840円（税込）			
カタログ価格	4,400円（税抜）／4,840円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 22:59現在）			
商品入数	1	販売単位	巻	
カタログページ	1486ページ			

ポリエステル繊維で補強し、強度バツグンのテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.3883
幅	50mm	長さ	50m
厚さ	0.18mm	材質	基材：ポリエステル(ポリエステル繊維補強)、 粘着剤：ゴム系
用途	重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用	内芯径	76mm(3”)
色	白	粘着力	4.8N/10mm
引張強度	332N/10mm	保持力	0.5mm/30分
巻戻し力(N/25mm)	7.0	伸び	35%
仮止め・結束用テープ			
優れたテープ強度			
結束に最適な粘着力			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.