品番：EA944VN-225

品名：25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)

販売価格	8,520円（税抜）／ 9,372円（税込）		
カタログ価格	8,520円（税抜）／9,372円(税込)		
在庫数	最新在庫：19　（2025/06/18 07:08現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1502ページ		





仕様

幅	25mm	長さ	20m
総厚さ	0.3mm	材質	超高分子量ポリエチレンフィルム
用途	砂糖・穀物などのホッパーのライニング、コンベアガイドのライニング、スキー・スノーボードの滑走面補助用、FAXの紙送り部などに	重量	25g
粘着力	4N/10mm	引張強度	160N/10mm
伸び	360%	破壊電圧(基材のみ)	25kV
最高使用温度	80℃	使用温度範囲	80℃
色	透明～半透明	入数	1巻

カットやトリミングが容易にできます。

テープ表面は耐摩耗性・すべり性に優れています。

低摩擦係数でフッ素樹脂に次ぐすべり特性を有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.