品番：EA947AL-23

品名：16.75x125mm ケミカルアンカー(打込式)

販売価格	750円（税抜）／ 825円（税込）		
カタログ価格	750円（税抜）／825円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 18:28現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

材質	エポキシアクリレート樹脂	適合ねじ径	M16･W5/8･D16
基準穿孔条件	M16･W5/8:19×140mm D16:20×140mm	サイズ(mm)	φ16.75×125
容量(ml)	20	入数	1

スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。

エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。

打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。

ボルト･異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。

コ･L･U字型などの変形アンカーも施工できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.