品番：EA947AL-301

品名：M10x120mm/どぶ寸切ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ付ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

販売価格	475円（税抜）／ 523円（税込）		
カタログ価格	475円（税抜）／523円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/08 00:07現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

<セット内容>	接着剤カプセル×1 寸切ボルト（45°カット）×1 六角ナット×2 ワッシャー×1	材質	アンカー：鉄（溶融亜鉛メッキ） 接着剤：エポキシアクリレート樹脂
適合ねじ径	M10	全長(mm)	120
下穴径(mm)	12	サイズ(mm)	φ10.8x90
容量(ml)	6.5	固定板厚	20mmまで
最大引張荷重(kN)	61.0		

エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。

スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。

高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。

横向きや上向きの施工にも対応

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.