品番：EA947AL-34

品名：20.5x155mm ケミカルアンカー(打込式/10本

販売価格	9,400円（税抜）／ 10,340円（税込）			
カタログ価格	9,400円（税抜）／10,340円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 20:07現在）			
商品入数	10	販売単位	箱	
カタログページ				

仕様

材質	エポキシアクリレート樹脂	適合ねじ径	M20･W3/4･D19
基準穿孔条件	M20:24×170mm W3/4:23×170mm D19:25×170mm	サイズ(mm)	φ20.5×155
容量(ml)	40.7	入数	10
スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。			
エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。			
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。			
打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。			
ボルト･異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。			
コ･L･U字型などの変形アンカーも施工できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.