品番：EA947AN-11

品名：M 8/12-48mm ﾎﾞｰﾄﾞｱﾝｶｰ(はさみ固定式/2本)

販売価格	555円（税抜）／ 611円（税込）			
カタログ価格	555円（税抜）／611円(税込)			
在庫数	最新在庫：10　（2025/11/19 19:14現在）			
商品入数	2	販売単位	pk	
カタログページ	1290ページ			





仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-870
商品名	ITハンガー	用途	手すり･ブラケット･分電盤･掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	70mm
首下長さ	62mm	ねじ長さ	50mm
はさみ込み厚	12～48mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製（三価クロメート処理）	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面･床面に施工可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.