# 品番：EA948AC-13

# 品名：M8 雌ねじノブ(貫通ﾀｲﾌﾟ)



| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 850円（税抜）／ 935円（税込） | | |
| カタログ価格 | 850円（税抜）／935円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：4　（2025/08/22 09:38現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1253ページ | | |








**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LK8TC |
| ねじサイズ | M8X16 | ハンドル全高(H) | 19mm |
| 使用温度 | -30～130℃ | 材質 | ノブ：ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ：黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 14g | | |
| 貫通穴タイプ | | | |
| RoHS対応品 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.