品番：EA948AF-34

品名：M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)

販売価格	1,230円（税抜）／ 1,353円（税込）		
カタログ価格	1,230円（税抜）／1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/09/08 22:45現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		



雌ねじ



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH80NA
ねじサイズ	M8	グリップ幅(A)	82mm
ハンドル全高(B)	41.5mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持上げ可能荷重)	7kN	材質	ハンドル：ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ：黄銅(C3604B)
質量	50g		
RoHS対応品			
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

代替品

品番　EA948AF-33

コメント　M8x67mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.