品番：EA948BR-34

品名：70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ﾌﾞﾗｯｸ)

販売価格	790円（税抜）／ 869円（税込）		
カタログ価格	790円（税抜）／869円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/11/14 05:18現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EWN70-BR
ねじサイズ	M8	グリップ幅(A)	70mm
ハンドル全高(B)	36mm	使用温度	-30～130℃
材質	ノブ：ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ：ポリアミド、 ねじ：黄銅(カドミウム低減材)	キャップ色	ブラック
質量	34mm		

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.