品番：EA948BX-134A

品名：M6x20mm/φ31mm 雄ねじノブ



販売価格	415円（税抜）／ 457円（税込）		
カタログ価格	415円（税抜）／457円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/22 20:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			





ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK30AX20N
材質	ノブ：ポリプロピレン、 ねじ：SUM22L（亜鉛メッキ）	ねじサイズ	M6×20mm
サイズ(mm)	D：31、H：24、D1：15、S：11.5、M：M6×20、Lf/L：20	重量	15g
RoHS対応品			
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。			
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.