# 品番：EA948C-103

# 品名：M5x20mm 雄ねじクランプレバー(ｼﾙﾊﾞｰ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 935円（税抜）／ 1,029円（税込） | | |
| カタログ価格 | 935円（税抜）／1,029円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：5　（2025/12/14 02:33現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1258ページ | | |








**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR5X20-SV |
| ねじサイズ | M5×20 | レバー長さ(A) | 40mm |
| ハンドル全高(B) | 31mm | 歯数 | 16 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー：(-)5.5<br>ヘクサロビュラ穴：No.20(T20) | 材質 | レバー：亜鉛ダイカスト、<br>ねじ：四三酸化鉄皮膜(SUM22L) |
| ねじ締付力 | 回し半径：30mm<br>許容荷重：135N<br>許容締付力：3.1kN | カラー | シルバー |
| 質量 | 42g | | |

| |
|---|
| 亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ |
| マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 |
| クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。 |
| 狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。 |
| RoHS対応品 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.