品番：EA948CD-125

品名：M8 x40mm 雄ねじｸﾗﾝﾌﾟﾚﾊﾞｰ(ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞ/ｸﾛｰﾑ)

販売価格	2,940円（税抜）／ 3,234円（税込）		
カタログ価格	2,940円（税抜）／3,234円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/16 07:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1259ページ		





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8x40-CR-SUS
ねじサイズ	M8×40	レバー長さ	65mm
高さ	42.5mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN	材質	レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ:SUS303（ステンレススチール）
質量	110g		
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.