品番：EA948CH-225

品名：M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)

販売価格	1,990円（税抜）／ 2,189円（税込）		
カタログ価格	1,990円（税抜）／2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/15 08:44現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1259ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KCLF08X50
ねじサイズ	M8X50	レバー長さ	96mm
高さ	28.8mm	クランプ力	8kN
レバー荷重	350N	使用温度	-40～90℃
材質	レバー：アルミダイカスト (黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ：亜鉛三価クロメート (SUM22L) スラストワッシャー：強化プラスチック Oリング：EPDM	質量	121g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。			
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.