品番：EA948DA-29

品名：M20 軽荷重ボールプランジャー

販売価格	1,350円（税抜）／ 1,485円（税込）		
カタログ価格	1,350円（税抜）／1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/07/26 21:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST20A
用途	しゅう動部の位置決め用に（軽荷重用）	ねじサイズ	M20
本体長さ	43mm	ボール径	12mm
荷重(最小～最大)	80～160N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体：スチール(SUM22L)、 コイルバネ：SWPA ボール：スチール(HRC50～60)	質量	64g
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.