品番：EA948DB-17

品名：M8 ボールプランジャー(樹脂製)

販売価格	485円（税抜）／ 534円（税込）		
カタログ価格	485円（税抜）／534円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/14 21:27現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BEU8
用途	しゅう動部の位置決め用に	ねじサイズ	M8
本体長さ	16mm	ボール径	5mm
荷重(最小～最大)	15～30N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	90℃
材質	本体：ポリアセタール コイルバネ：SUS301 ボール：SUS420	質量	1.2g
本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適			
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.