# 品番：EA948DB-45

# 品名：M8 軽荷重ボールプランジャー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,530円（税抜）／ 1,683円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,530円（税抜）／1,683円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：5　（2025/08/02 21:53現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1260ページ | | |









**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LBSU8 |
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に（軽荷重用） | ねじサイズ | M8 |
| 本体長さ | 16mm | ボール径 | 5mm |
| 荷重(最小～最大) | 15～30N | モーメント | 取付け：1.09N・m<br>取外し：0.37N・m |
| 取付け方法 | ねじ込み | レンチ穴 | マイナス |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体：SUS303<br>コイルバネ：SUS301<br>ボール：SUS420(HRC55)<br>ロングロック：ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ |
| 質量 | 3.5g | | |

【緩み防止機能(ロングロック)付】
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.